

Valises d'outillages «Mono-taille»



Existent en 7 configurations différentes

3 configurations fractionnaires et 4 configurations métriques
Elles contiennent:



MS-HTB-XX
1 cintreuse manuelle



MS-TC-308
1 coupe tube



MS-TCW-308
2 molettes coupe tube



MS-IG-XX
1 calibre de contrôle



MS-ST-XX
1 outil de pré-sertissage



MS-RW-XX
1 clé à cliquet



MS-TW-XX
1 clé pour raccords en Té



MS-TDT-24
1 ébavureur de tubes



MS-SNOOP-20Z
1 détecteur de fuites



MS-PTS-50
1 Pâte d'étanchéité PTFE



MS-STR4 /STR8
2 rubans PTFE



MS-13-151
1 guide de sélection et d'utilisation des raccords



Configurations métrique :

MS-VALISE-6M0
MS-VALISE-8M0
MS-VALISE-10M0
MS-VALISE-12M0

Configurations fractionnaire :

MS-VALISE-1/4
MS-VALISE-3/8
MS-VALISE-1/2

Valises d'outillages

«Multi-tailles» fractionnaires



La valise d'outillages contient un ensemble complet d'outils manuels spécifiquement conçus pour la réalisation de vos assemblages et vos installations de tuyauterie. Le kit d'outils est adapté pour être utilisé avec les dimensions de tubes les plus standards de diamètres 1/4", 3/8" et 1/2". Tous les outils sont rangés dans une valise étanche qui comporte un système de verrouillage et à roulettes pour un transport facile.



MS-HTB-4T
Cintreuse manuelle 1/4
9/16 rayons



MS-HTB-6T
Cintreuse manuelle 3/8
15/16 rayons



MS-HTB-8
Cintreuse manuelle 1/2
1-1/2 rayons



MS-TW-4
Clé de maintien pour
serrage de Tés 1/4"



MS-TW-6
Clé de maintien pour
serrage de Tés 3/8"



MS-TW-8
Clé de maintien pour
serrage de Tés 1/2"



MS-IG-468
Calibre de contrôle :
1/4"-1/2"-3/8"



MS-IG-1210
Calibre de contrôle
pour 3/4"



MS-IG-1610
Calibre de contrôle
pour 1"



MS-RW-400
Clé de serrage pour
raccord 1/4"



MS-RW-600
Clé de serrage
pour raccord 3/8"



MS-RW-810
Clé de serrage
pour raccord 1/2"



MS-ST-400
Outil de pressertissage
pour raccord 1/4"



MS-ST-600
Outil de pressertissage
pour raccord 3/8"



MS-ST-810
Outil de pressertissage
pour raccord 1/2"



MS-TDT-24
Ebavureur de tubes
3/16 jusqu'à 1-1/2"



MS-TC-308
Outil coupe tube
3/16 jusqu'à 1"



**Manuel du
Tuyauteur**

Valises d'outillages «Multi-tailles» métriques



La valise d'outillages contient un ensemble complet d'outils manuels spécifiquement conçus pour la réalisation de vos assemblages et vos installations de tuyauterie
Le kit d'outils est adapté pour être utilisé avec les dimensions de tubes les plus standards de diamètres 6, 10, 12 mm
Tous les outils sont rangés dans une valise étanche qui comporte un système de verrouillage et à roulettes pour un transport facile.



MS-HTB-6M
Cintreuse pour tube
6 mm OD



MS-HTB-10M
Cintreuse pour tube
10 mm OD



MS-HTB-12M
Cintreuse pour tube
12 mm OD



MS-TW-4
Clé de maintien pour
serrage de Tés 6 mm



MS-TW-8
Clé de maintien pour
serrage de Tés 12 mm



MS-TW-10M
Clé de maintien pour
serrage de Tés 10 mm



MS-IG-612M
Calibre de contrôle
pour 6-10-12 mm



MS-IG-1210
Calibre de contrôle
pour 18 mm



MS-IG-1610
Calibre de contrôle
pour 25 mm



MS-RW-10M
Clé à cliquet pour
raccord 10 mm



MS-RW-60
Clé à cliquet pour
raccord 6 mm



MS-RW-12M0
Clé à cliquet pour
raccord 12 mm



MS-ST-6M0
Outil de pressertissage
pour raccord 6 mm



MS-ST-10M0
Outil de pressertissage
pour raccord 10 mm



MS-ST-12M0
Outil de pressertissage
pour raccord 12 mm



MS-TDT-24
Ebavureur de tubes
4 mm à 25 mm



MS-TC-308
Outil coupe tube
4 mm à 25 mm



**Manuel du
Tuyauteur**